

Garant GRIDLINE

ESD modul pro energii a média, Druh modulu: MCB/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972220 MCB/3
GTIN	4062406167868
Třída artiklu	9GW

Popis**Použití:**

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.

Německo / DE: Typ F

Švýcarsko / CH: Typ J

Itálie / IT: Typ L

Francie / FR: Typ E

Česká republika / CZ: Typ E

Velká Británie / GB: Typ G

Dánsko / DK: Typ K

USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 972200 – 972203.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělicích jednotek lišt pro energii.**
- **Č. výrobku. 972220 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) jsou ESD nevodivé.**
- **První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři.**

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Dělicí jednotka: 1E

Jmenovité napětí: 400 V

Domezovací napětí: 400 V / AC V

Domezovací proud: 16 A

Popis: 3pólový jistič vedení, vypínací charakteristika B, indikace polohy spínač červená ON / zelená OFF

Technický popis

Domezovací napětí	400 V / AC V
Domezovací proud	16 A
Popis	3pólový jistič vedení, vypínací charakteristika B, indikace polohy spínač červená ON / zelená OFF
Dělicí jednotka	1E
Jmenovité napětí	400 V
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Energetický modul