

Garant GRIDLINE

**ESD nosné sloupky, Výška: 481 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972080 481
GTIN	4062406167134
Třída artiklu	9GW

**Popis****Provedení:**

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože je bez uzlového plechu. Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední straně, závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů, jako jsou děrované stěny, odkládací police, atd. Nosný sloupek s postranními otvory pro kabelové průchodky. Dodávka po párech.

**Vhodné pro:**

Pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelné pracoviště č. 972017 a pracovní stoly ESD č. 972150 – 972160. Děrované stěny 1× č. 972100 nebo č. 972101.

**Lakování:**

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé. Nelze namontovat uchycení konzolí nosného ramena.

**Technický popis**

Hloubka	100 mm
Řada	Pracovní stanice

Hmotnost	3 kg
Maximální osazení s děrovanou stěnou	1 × č. 972100 resp. č. 972101
Šířka	40 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Nosný sloupek