

Garant GRIDLINE

ESD konzole nosného ramena, Hĺoubka 350 mm, Dĺelka: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972086 1500
GTIN	4062406167325
Třída artiklu	9GW

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602 a 928608.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.

Technický popis

Maximální nosnost	50 kg
Vyložení	250 mm
Hmotnost	6 kg
Šířka	1500 mm
Oblast použití	Nosné sloupky
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	Hĺoubka 350 mm
Druh produktu	Konzole

