

Garant GRIDLINE

**ESD konzole nosného ramena, Hĺoubka 550 mm, Dĺelka: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972087 1500
GTIN	4062406167356
Třída artiklu	9GW

**Popis****Provedení:**

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602 a 928608.

**Lakování:**

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.  
Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.

**Technický popis**

Hmotnost	6 kg
Vyložení	450 mm
Maximální nosnost	50 kg
Šířka	1500 mm
Oblast použití	Nosné sloupky
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	Hĺoubka 550 mm

Druh produktu

Konzole