

Garant GRIDLINE

ESD odkládací police z ocelového plechu, Vhodné pro typ: 2000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972111 2000
GTIN	4062406167462
Třída artiklu	9GW

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Se zemnicím kabelem. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. **Rozsah nastavení do hloubky 110 mm.** Aretace je možná **vodorovně 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pro :

Montáž **zavěšením** do nosných sloupků a vozíků na materiál (vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Užitná šířka: 1880 mm

Užitná hloubka: 300 mm

Vestavná výška: 80 mm

Rozsah přestavení hloubky: 110 mm

Technický popis

Užitná hloubka	300 mm
Vestavná výška	80 mm
Rozsah přestavení hloubky	110 mm
Užitná šířka	1880 mm
Provedení police	standardní
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Technický list

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Odkládací polička