

Garant GRIDLINE

ESD výkyvné rameno, Počet kloubů: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972140 1
GTIN	4062406167509
Třída artiklu	9GW

Popis

Provedení:

Výkyvné rameno z ocelové trubky s **1** nebo **2 klouby**, pro upevnění (šroubovým spojem) **na nosné sloupky**. Pro uchycení děrované stěny č. 972144, držák TFT / klávesnice č. 972142 a TFT držák TFT č. 928178.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Elektrická izolace: EGB/ESD

Dosah ramene: 310 mm

Nosnost: 25 kg

Technický popis

Nosnost	25 kg
Dosah ramene	310 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Výkyvné rameno

