



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: 7113236H1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.

- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- 2stupňová celokovová převodovka s pripojitelným rázovým mechanismem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
- Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
- Včetně sklíčidla v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
- FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátorů Li-Ion 2 × 18 V / 6 Ah, 1 × rychlonabíječka ALG 80, 1 × QuickIN sklíčidlo pro vrták (120 Nm), 1 × klips na opasek, 1 × Bit garáž, přepravní kufr.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	6 Ah
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment měkký	32 Nm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	13 m/s ²
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Obal	Přepravní kufřík
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	< 2,5 m/s ²
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Označení výrobce	ASB 18 QC
Hmotnost	1,8 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In Typ HOLESAW	070208 HOLESAW
Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18

Akumulátor Li-IonHighPower Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073834 FE18
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ 711301	070208 711301
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Příslušenství pro ruční šroubovákQuick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Základní sada akumulátorů Typ 92604323	073832 92604323
Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Typ 71132364	070100 71132364