

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška pláště mm/počet zásuvek: 400/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

**Použití:**

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 100

**Lakování:**

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

**Technický popis**

Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvek	300 mm

Užitná šířka zásuvky v G	12
Šířka	400 mm
Užitná výška	325 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška pro zásuvky	325 mm
Výška	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Počet zásuvek	4
Hmotnost	40 kg
Hloubka	650 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100 mm	972035 100
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972035 75
Korpus skříňe ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami Výška korpusu 400 mm	972030 400
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21