

## ESD podlahová rohož, Typ: 1500X1200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Třída artiklu	98E

### Popis

#### Provedení:

Podlahová ESD rohož z dvouvrstvého syntetického kaučuku s nejlepšími vlastnostmi při položení bez nebezpečí zakopnutí díky tloušťce 3,5 mm. Pojízdny pracovní otočnou židlí. Krátkodobá teplotní odolnost vůči teplotnímu zátěží, jako je odletování kapek při pájení. Povlak má extrémně nízké hodnoty v ohmech, produkt je opatřen zaoblenými rohy.

**Barva:** Platinová šedá, kropenatá.

**Svodový odpor:**  $10^7 - 10^8 \Omega$ .

**Kontakt patentním knoflíkem:**  $2 \times 10,3 \text{ mm}$ .

### Technický popis

Počet tlačítka	2
Hmotnost	7,8 kg
Tloušťka	3,5 mm
Šířka	120 cm
Materiál	Syntetický kaučuk, dvouvrstvý
Ø tlačítka	10,3 mm
Délka	150 cm
Barva	platinová šedá, kropenatá
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Není odolné vůči oleji

Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	ESD podlahová rohož