

**ESD stolní rohož, Typ: 600X1200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972555 600X1200
GTIN	4057989017174
Třída artiklu	98E

**Popis****Provedení:**

Dvouvrstvá stolní rohož **ESD** s neklouzavou spodní stranou a zaoblenými rohy. Krycí vrstva z maximálně odolného materiálu vůči pájení, tzn. že např. stříbrné kontakty nezčernají ani při delším působení. Díky nanesení spodního potahu s extrémně nízkým odporem ( $< 10^4 \Omega$ ) je na každém místě stolní rohože dosaženo konstantních svodových odporů. Svodový odpor:  $10^7 - 10^8 \Omega$ . **Barva:** platinově šedá.

**Vhodné pro:**

Se 2 připojeními pomocí tlačítka 10,3 mm.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Šířka: 1200 mm

Hloubka: 600 mm

**Technický popis**

Barva	platinová šedá
Hloubka	600 mm
Šířka	1200 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	ESD stolní rohož