

Garant GRIDLINE

**ESD skříň s policemi s celoplechovými křídlovými dvířky, Počet výsuvů:
2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972380 2000
GTIN	4062406180737
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Skříň **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Uchycení polic v rastru 25 mm. Otočná dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

ESD kontroly se provádějí na základě DIN EN 61340-5-1. Měření odporu vůči bodu schopného uzemnění se provádí s mezní hodnotou $R_{gp} < 1G\Omega$. Police jsou opatřeny **práškově nanášeným lakem ESD**. Plastové nožky skříně nejsou ESD vodivé. Proto se musí uzemňovací bod skříně spojit s uzemněním ze strany budovy.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Dodává se bez ochranného obalu ESD. Všechny plastové části (např. odjímatelné kryty a madla) nejsou ESD vodivé.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka v G	40
Počet polic	5
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	1000 mm
Užitná výška	1845 mm
Hmotnost	102 kg
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	nahore
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	35 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11