

Garant**ESD nástrčný přídatný regál, Hloubka 400 mm, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972505 2000
GTIN	4062406180751
Třída artiklu	91I

Popis**Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25 mm) se závěsnými drážkami v 40 mm rastru pro uchycení traverez / polic. Sloupkové rámy s nevodivými koncovými krytkami z plastu. Nástavba montáží zasunutím bez použití nástrojů. V důsledku vysoké boční stability není zapotřebí šikmých vzpěr pro stabilizaci. Police jsou opatřeny **práškově nanášeným lakem ESD**. Pozinkovaná pružina na každé polici vytváří spolehlivé kontaktování s připevněným bodem uzemnění.

Rozsah dodávky:

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Pro zajištění bezpečného stání regálů jsou při poměru výšky k hloubce větší než 5:1 nutná opatření pro zajištění příčné stability.**
- **Všechny plastové části (např. odjímatelné kryty) jsou ESD nevodivé.**

Technický popis

Police šířka světlý rozměr	900 mm
Police šířka	946 mm
Maximální zatížení pole	900 kg
Šířka montážního rozměru základního regálu	975 mm
Počet polic	4
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi