

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky L: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 30 mm

Celková délka L: 101,5 mm

1,5° podložka: 279819 1

Šroub podložky: 259027 6

Příložka, šroub, O-kroužek: 259036 15

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Vhodné pro velikost destičky	16 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm

1,5° podložka	279819 1
Celková délka L	101,5 mm
Řada	Eco
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub podložky	259027 6
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 15
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Jednotka upínky Typ 15	259036 15
Upínací šroub	272500
Šroubek pro podložku	272540
Šroub pro podložku Typ 6	259027 6
Podložka Typ 1	279819 1