

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 20 mm

Délka hlavy L_1 : 30 mm

Celková délka L: 89 mm

1,5° podložka: 279819 1

Šroub podložky: 259027 6

Příložka, šroub, O-kroužek: 259036 15

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L_4	20 mm
Celková délka L	89 mm

Délka hlavy L ₁	30 mm
1,5° podložka	279819 1
Vhodné pro velikost destičky	16 mm
Řada	Eco
Šroub podložky	259027 6
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 15
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub	272500
Jednotka upínky Typ 15	259036 15
Šroubek pro podložku	272540
Šroub pro podložku Typ 6	259027 6
Podložka Typ 1	279819 1