

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M36X3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Třída artiklu	10N

Technický popis

Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	22 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	32,5 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Závit Ø	36 mm
Celková délka L	200 mm
Stoupání závitu	3,5 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	90 mm
Druh závitu	M/MF
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Rozměr závitu	M36×3,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník