

Garant**Kopírovací fréza, se závitem, Ø D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212620 25
GTIN	4062406183820
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$.

Technický popis

Upínací závit M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Vnitřní chlazení	ne
Délka l	35 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka $L_{celk.}$	35 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky	219875 (25IP 6,0 Nm)
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub	219874
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600