

Garant**Pracovní otočná židle, umělá kůže, s kolečky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965034
GTIN	4045197739537
Třída artiklu	91Z

Popis**Provedení:**

Ergonomická otočná pracovní židle se synchronní mechanikou. Měkká svrchní koženka se snadno udržuje a je omyvatelná. S oranžovým odsazeným dvojitým švem. Pětiramenný hliníkový kříž podnože.

Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.

Výška opěradla: 600 mm.

Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.

Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.

Nosnost: 120 kg.

Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

Provedení reklamní text:

- **Ergonomický funkční design.**
- **Bederní opěra páteře.**
- **Synchronní technika.**
- **Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.**
- **Pětiramenný hliníkový kříž podnože.**

Norma:**DIN 68877**

Technický popis

Barva materiál sedáku	černá
Výška opěradla	600 mm
Bederní opěrka	ano
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Norma	DIN 68877
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ano
Rozsah nastavení opěradel	60 mm
Hloubka sedáku	450 mm
Nosnost	120 kg
Synchronní mechanika	ano
Šířka sedáku	470 mm
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Materiál podnože	Práškově nanesený matný hliník
Materiál plochy sedáku	Koženka
Podnož provedení	Sada koleček
Rozsah přestavení hloubky sedáku	40 mm
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	480 - 630 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Náhradní kolečka(1 sada = 5 kusů)

962517

Pár multifunkčních područek pro pracovní otočnou židli
GARANT Typ

965047