

**Garant****Pracovní stolička, umělá kůže, s kolečky, nízká****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965054
GTIN	4045197739544
Třída artiklu	91Z

**Popis****Provedení:**

Pohodlná otočná stolička z koženky s oranžovým odsazeným dvojitým švem. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.

Ø sedací plochy 350 mm.

Nosnost: 120 kg.

Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

**Norma:**

**DIN 68877**

**Technický popis**

Barva materiál sedáku	černá
Ø sedačky	350 mm
Materiál plochy sedáku	koženka
Nosnost	120 kg

Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	470 - 630 mm
Druh produktu	Stolička

---

## Příslušenství

Náhradní kolečka(1 sada = 5 kusů)	962517
-----------------------------------	--------