

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234000 15
GTIN	4045197739070
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Použití reklamní text:**

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

**Upozornění:**

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

**Technický popis**

Délka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	30 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Počet břitů Z	1

Řada	Vrtacka
Jmenovitý Ø D	15
Pro Ø palců	19/32 palec
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,25 mm
Délka vyložení $L_A$	44 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP

674252 5IP

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 5IP

239700 5IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 0,38 Nm

---

211750 0,38