

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami  
kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 39,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234000 39,5
GTIN	4045197740069
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Použití reklamní text:**

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

**Upozornění:**

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
Délka stopky L <sub>s</sub>	68 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130511
Užitná délka L <sub>1</sub>	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 20IP (6,3 Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm

Řada	Vrtacka
Jmenovitý Ø D	39,5
Maximální mez přestavení $V_{\max}$	0,25 mm
Délka vyložení $L_A$	108 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP

239700 20IP

659906 1600

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil  
Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600