

**Garant****Upichovací destička pravá, HU7310, Šířka zápichu w: 3,1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273180 3,1
GTIN	4045197741141
Třída artiklu	21J

**Popis****Použití:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275006.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	3,1 mm
Posuv f	0,1 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU7310
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	pravý

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	230 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		