

HOLEX**Jednostranně schůdný stojací žebřík (schůdky), Počet stupňů včetně platformy: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966500 4
GTIN	4045197741592
Třída artiklu	92L

Popis**Provedení:**

Lehká a cenově dostupná varianta schůdků pro bezpečnou práci.

Prostorná plošina s protiskluzovou úpravou.

4-násobně nýťovaný hliníkový žebříkový kloub a 80 mm hluboké, vroubkované stupně.

Vysoká stabilita díky kónické konstrukci, protiskluzové nohy žebříku.

Skon žebříku 20°. Vzdálenost stupňů 235 mm.

Norma:

Gemäß DIN EN 131.

Technický popis

Délka žebříku	1,54 m
Hmotnost	5,8 kg
Výška nosníku	50 mm
Pochůznost	Jednostranné

Výška platformy	0,93 m
Pracovní výška cca	3 m
Dolní, vnější šířka	0,49 m
Provedení stupátka	Stupeň
Délka L	1,54 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík