

**HOLEX****Jednostranně schůdný stojací žebřík (schůdky), Počet stupňů včetně platformy: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966500 6
GTIN	4045197741615
Třída artiklu	92L

**Popis****Provedení:**

Lehká a cenově dostupná varianta schůdků pro bezpečnou práci.

Prostorná plošina s protiskluzovou úpravou.

4-násobně nýtovaný hliníkový žebříkový kloub a 80 mm hluboké, vroubkované stupně.

Vysoká stabilita díky kónické konstrukci, protiskluzové nohy žebříku.

Skon žebříku 20°. Vzdálenost stupňů 235 mm.

Se 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy.

**Norma:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Technický popis**

Pochůznost	jednostranné
Hmotnost	8 kg
Délka žebříku	2,01 m
Dolní, vnější šířka	0,55 m

Výška nosníku	50 mm
Pracovní výška cca	3,5 m
Provedení stupátka	Stupeň
Výška platformy	1,4 m
Délka L	2,01 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík