

Garant**Schůdky přístupné z jedné strany, Počet stupňů včetně platformy: 5**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	965900 5
GTIN	4045197742025
Třída artiklu	91B

Popis

Provedení:

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.

Optimalizovaný kloub žebříku s velkou opěrnou plochou, 6násobné nýtování a plastová ochranná krytka.

80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.

Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.

S odkládací miskou z plastu.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakování:

Bočnice antracit RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Dolní, vnější šířka	0,53 m
---------------------	--------

Pracovní výška cca	3,25 m
Materiál	hliník
Výška nosníku	73 mm
Výška platformy	1,17 m
Hloubka příček / stupňů	80 mm
Délka žebříku	1,98 m
Provedení stupátka	Stupeň
Hmotnost	7,5 kg
Pochůznost	jednostranné
Délka L	1,98 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Dvojitý žebřík