

**Garant****Schůdky přístupné z jedné strany s nášlapnou plochou GripStep, Počet stupňů včetně platformy: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965901 4
GTIN	4045197742049
Třída artiklu	91B

**Popis****Provedení:**

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.

Optimalizovaný kloub žebříku s velkou opěrnou plochou, 6násobné nýtování a plastová ochranná krytka.

80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.

Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.

Včetně nášlapného povlaku **GripStep**.

S odkládací miskou z plastu.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakování:**

Bočnice antracit RAL 7016 **práškově nanášený lak**.

**Technický popis**

Délka žebříku	1,73 m
Materiál	hliník
Hloubka příček / stupňů	80 mm
Pracovní výška cca	3 m
Provedení stupátka	Stupeň
Pochůznost	jednostranné
Dolní, vnější šířka	0,5 m
Hmotnost	6,6 kg
Výška nosníku	73 mm
Výška platformy	0,93 m
Délka L	1,73 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Dvojitý žebřík