

**Garant****Schůdky přístupné z obou stran, Počet stupňů: 2X5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Třída artiklu	91B

**Popis****Provedení:**

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.

80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.

Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.

4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku. Se 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy k zajištění v rozevřeném stavu. S označením SafeStep, označuje nejvyšší pochůzný stupeň.

Bez odkládací misky.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakování:**

Bočnice antracit RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Pochůznost	oboustranné
Pracovní výška cca	2,75 m
Výška nosníku	73 mm
Délka žebříku	1,16 m
Dolní, vnější šířka	0,49 m
Hloubka příček / stupňů	80 mm
Provedení stupátka	Stupeň
Hmotnost	8 kg
Délka L	1,16 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Dvojitý žebřík