

Garant**Schůdky přístupné z jedné strany s nášlapnou plochou GripStep, Počet stupňů včetně platformy: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965901 6
GTIN	4045197742063
Třída artiklu	91B

Popis**Provedení:**

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.

Optimalizovaný kloub žebříku s velkou opěrnou plochou, 6násobné nýtování a plastová ochranná krytka.

80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.

Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.

Včetně nášlapného povlaku **GripStep**.

S odkládací miskou z plastu.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakování:

Bočnice antracit RAL 7016 **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Pracovní výška cca	3,5 m
Pochůznost	jednostranné
Výška platformy	1,4 m
Hmotnost	8,5 kg
Hloubka příček / stupňů	80 mm
Výška nosníku	73 mm
Materiál	hliník
Provedení stupátka	Stupeň
Dolní, vnější šířka	0,55 m
Délka žebříku	2,23 m
Délka L	2,23 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Dvojitý žebřík