

Garant**Air Cleaning Point, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	986000 S
GTIN	2050001786005
Třída artiklu	96U

Popis**Provedení:**

Stabilní a robustní plášť z ocelového plechu s pneumaticky poháněným vestavěným odsávacím systémem a sběrnou nádobou. Odsávání se ovládá pomocí nožního pedálu na přední straně. S válečky a posuvnou rukojetí na zadní straně pro snadnou přepravu.

Pro provoz je nutná pouze dílenská přípojka stlačeného vzduchu.

Použití:

Pro snadné a čisté čištění obrobků a nástrojů pomocí stlačeného vzduchu. Prach, třísky, oleje a kapaliny se odsají a zachytí ve sběrné nádobě.

Rozsah dodávky:

Včetně pneumatické pistole GARANT č. 080123 vel. AIR, hadice a držáku Easyfix na pneumatické pistole č. 955750 vel. 1, plastový box Easyfix č. 955790 vel. 74.

Lakování:

Antracitová RAL 7016.

Upozornění:

Náhradní filtrační vložku najdete pod č. 986001 na www.hoffmann-group.com

Technický popis

Hloubka	450 mm
Šířka	570 mm
Typ	S
Výška	1300 mm
Hmotnost	50 kg
Připojení stlačeného vzduchu	DN 7,2
Pracovní výška	870 mm
Záchytný objem	20 l
Druh produktu	Čisticí stanice

Příslušenství

Náhradní filtrační vložka pro Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
--	----------