

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

**Výhoda:**

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

**Technický popis**

Šroub pro upínací klín	229721
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm
Upínací klín	229720
Ø břitu $D_c$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106
Počet břitů Z	14
Upínací otvor Ø	32 mm

Maximální vnější $\varnothing D_{\max}$	109 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Šroub klínku	229721
Upínací klín	229720