

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

**Výhoda:**

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

**Technický popis**

Počet břitů Z	10
Upínací klín	229720
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Šroub pro upínací klín	229721

Maximální vnější $\varnothing D_{\max}$	89 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	80 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Šroub klínku	229721
Upínací klín	229720