

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

**Výhoda:**

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Počet břitů Z	8
Maximální vnější Ø $D_{\text{max}}$	89 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106
Upínací klín	229720

Ø břitu D <sub>c</sub>	80 mm
Šroub pro upínací klín	229721
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

---

### Příslušenství

Šroub klínku	229721
Upínací klín	229720