

**PNEG 1106XNEN-GL Wiper, CA420M, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223324 GG
GTIN	4960664732975
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.  
W - 2-břítá vyměnitelná destička Wiper.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

Speciální rovný břit: 10 mm

Posuv  $f_z$  na zub: max. 0,2 mm

**Technický popis**

Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	max. 0,2 mm
Počet výměn/řezání	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	PNEG 1106XNEN-GL
Typ	CA420M
Řezný materiál	TK

Speciální rovný břit	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	230 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		