

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 200/28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

**Výhoda:**

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	200 mm
Počet břitů Z	28
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm
Upínací klín	229720
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1106
Maximální vnější Ø $D_{max}$	209 mm

Upínací otvor Ø	60 mm
Šroub pro upínací klín	229721
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	70 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Šroub klínku	229721
Upínací klín	229720