

**PNEG 1106XNEN-GL Wiper, PR1510, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223326 GG
GTIN	4960664732890
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.
W - 2-břítá vyměnitelná destička Wiper.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$.

Speciální rovný břit: 10 mm

Posuv f_z na zub: max. 0,2 mm

Technický popis

Typ	GG
Posuv f_z na zub	max. 0,2 mm
Počet výměn/řezání	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	PNEG 1106XNEN-GL
Typ	PR1510
Řezný materiál	TK

Speciální rovný břit	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		