

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	223320 GG
GTIN	4960664732883
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.
GL - geometrie orientovaná na kvalitu povrchu.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$.

Speciální rovný břit: 2,6 mm

Posuv f_z na zub: 0,12 mm

Technický popis

Typ	GG
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Počet výměn/řezání	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	PNEG 1106XNEN-GL
Typ	PR1510
Řezný materiál	TK

Speciální rovný břit	2,6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		