

**Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 250/36mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 223300 250/36 |
| GTIN | 4960664732838 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis**Provedení:**

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

Výhoda:

- **Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břítým pentagonálním vyměnitelným destičkám.**
- **Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.**

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ø břitu D_c | 250 mm |
| Upínací klín | 229720 |
| Počet břitů Z | 36 |
| Upínací otvor Ø | 60 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ | 6 mm |
| Maximální vnější Ø D_{\max} | 259 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 63 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Šroub pro upínací klín | 229721 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1106 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 70 stupeň |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | rovinná fréza |

Příslušenství

| | |
|--------------|--------|
| Upínací klín | 229720 |
| Šroub klínku | 229721 |