

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 25, Jmenovitý upínací Ø d: 2,8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309430 2,8 |
| GTIN | 2050001922205 |
| Třída artiklu | 34F |

Popis**Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Technický popis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 2,8 mm |
| Upnutí | ET 25 |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | 4285 E |
| Vnější Ø D | 26 mm |
| Celková délka L | 34 mm |
| Axiální výtah | 8 mm |

Druh produktu

Upínací kleština