

HOLEX**Upínací matice ER, Pro ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309580 20
GTIN	4045197743299
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. **Se 6-hranem** OK 25.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Závit	M25×1,5
Maximální utahovací moment	110 Nm
Celková délka L	19,5 mm
Vnější Ø D	34 mm

Pro ER	20 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice