

**Garant****Strojní závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134980 M3
GTIN	4045197745651
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Všechny velikosti = DIN 376 (= stopky Ø zúžený) – pro větší hloubky obrábění.****Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	2,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,5 mm
Norma	DIN 376
Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	3 mm
Celková délka L	56 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň

Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		