

**XDPT..ER-D41, SP6519, Velikost vyměnitelných destiček: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221936 12
GTIN	2050002058675
Třída artiklu	28E

**Popis****Provedení:**

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDPT090408-ER-D41
Velikost vyměnitelných destiček	12
Typ	UNI
Rádus pro programování u $a_p$ max	2,5 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Typ	SP6519
Řezný materiál	TK
Posuv $f_z$ na zub	0,3 - 2,5 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		