


Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202725 6
GTIN	4045197746443
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Bez 45° fazetky bříty.

Technický popis

Ø bříty D_c	6 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø stopky D_s	6 mm
Uvolňovací Ø D_1	5,8 mm
Tvar stopky	HB
Počet zubů Z	4
Celková délka L	58 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	21 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,033 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
Délka bříty L_c	16 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	H
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		