

## Sada kleštinových upínacích trnů ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	300630 25
GTIN	2050001855268
Třída artiklu	37D

### Popis

#### Provedení:

- Vnější a vnitřní kužel broušený.
- Vysoká systémová přesnost obvodové házivosti  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- Až o 40 % vyšší upínací síla, při jmenovitém  $\emptyset$ .

#### Výhoda:

- Delší životnost, optimální bezpečnost procesu.
- Lepší kvalita (kvalita povrchu, užší výrobní tolerance).
- Nižší výrobní náklady.

#### Rozsah dodávky:

Kleštinový upínací trn ER s maticí (č. 300470, vel. 16, 25 nebo 32), upínací klíč ER (č. 613300, vel. 25 nebo 309680, vel. 32) a ER kleštiny (č. 308901, 308941 nebo 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm.

Včetně plastového kufru.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830, upínací klíč ER č. 309680 – 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309434, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

## Technický popis

Pro kleštiny ER	25
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 25	309680 25
Kleštinový upínací trn ERtyp ADB Pro velikost upínací kleštiny ER 25	300470 25