

**Upínací trn typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302595 14
GTIN	4250122697954
Třída artiklu	36E

**Popis****Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Délka vyložení rozměr A: 50 mm

Vnější Ø D: 44 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900: 12

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější Ø D	44 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

### Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308780 30
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm	309900 12