

**Upínací trn typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302595 8
GTIN	4250122697923
Třída artiklu	36E

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Délka vyložení rozměr A: 50 mm

Vnější Ø D: 28 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900: 8

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Upínací Ø D ₁	8 mm
Vnější Ø D	28 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308780 30
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 8 mm	309900 8