


**HOLEX****Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365055 120
GTIN	4062406188641
Třída artiklu	32D

**Popis****Provedení:**

- **Použitelný horizontálně, vertikálně a bočně.**
- **Solidní a pohotové provedení.**
- **Kalené a broušené čelisti.**
- **Konstantní celková délka. (Vřeteno zapuštěné v rukojeti!)**
- **Univerzální možnosti upevnění díky podélným otvorům.**
- **Pohyblivá čelist, bočně vedená.**
- **Pevná upínací čelist se třemi vertikálními prizmaty a jedním horizontálním prizmatem.**
- **Snímatelná klika.**

**Použití:**

K upínání obrobků na vrtačkách.

**Materiál:**

**Těleso z litiny.**

**Přesnost:**

uvnitř **0,20 mm.**

**Technický popis**

Výška čelistí C	39 mm
Rozsah upínání b	128 mm
Hmotnost	6,5 kg

Délka základního tělesa a	225 mm
Celková výška c	67 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

## Příslušenství

Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro ruční svěráky pro vrtačky Pro typ 120	365046 120
--	------------