

Garant**Kopírovací frézy 7° pozitivní, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 35/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Snížení vibrací a měkký vstup do materiálu díky 7° pozitivně postaveným vyměnitelným břitovým destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2\text{ mm}$.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Počet břitů Z	5
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø břitu D_c	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD..1003
Upínací otvor Ø	16 mm

Ø D ₃	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219804
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8