

Garant**Fréza Feedking pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 35/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

Výhoda:

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 070308
Ø břitu D _c	35 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Počet břitů Z	5
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,85 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Ø D ₃	22 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	68 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,85 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	21 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,82 stupeň
Řada	FeedKing
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Posuv F_z Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2