

**Garant****GARANT Softcut® HSI, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozní povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

### Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zájždění.

### Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Pro přesné 90° rohy volte prosím  $a_p = 6$  mm.**

## Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková délka $L_{\ celk.}$	40 mm
Počet břitů Z	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 0836..

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Upínací závit M	M16
Řada	Softcut®
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219863
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP