

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill Tvar E, HB7530, Ø zhloubení: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231690 15
GTIN	4045197761088
Třída artiklu	21M

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Tvar břitu E 180° se středícím hrotem 142° a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

Použití:

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zhloubení dle DIN74, list2 tvarH, J a K, střední provedení.

Pro šrouby dle ISO912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

Upozornění:

Další rozměry je možno dodat na poptávku. Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5xD.

Technický popis

Ø zhloubení	15 mm
Vhodné pro průchozí otvor	9 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M8
Řada	HiPer-Drill

Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Typ	HB7530
Druh produktu	Obráběcí vložka pro zahlubování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	40 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	30 m/min	H
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
mokrý max.	vhodný		