

HOLEX**Sada paralelních podložek, Délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366704 125
GTIN	4045197761200
Třída artiklu	32D

Popis**Provedení:**

HOLEX – standardní provedení. Tolerance výšek a párování 0,01 mm. Uloženo do dřevěného boxu (jako na obrázku). Tvrdost: 60 HRC.

Jemně broušené v párech.**Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Upozornění:

Vel. 125–200: 1 mm stoupající; k dostání všechny rozměry kromě 9 mm.
Náhradní držák viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

Délka	125 mm
Počet lišt	24 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X42 mm	366711 14X42
Náhradní dřevěná kazeta pro paralelní podložky Typ S2	366754 S2
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X40 mm	366711 12X40
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X15 mm	366711 12X15
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X35 mm	366711 12X35
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X20 mm	366711 12X20
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X17 mm	366711 14X17
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X18 mm	366711 10X18
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X38 mm	366711 10X38
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X13 mm	366711 10X13
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X22 mm	366711 14X22
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X11 mm	366711 8X11
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X16 mm	366711 8X16
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X21 mm	366711 8X21
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X27 mm	366711 14X27
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X36 mm	366711 8X36

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X37 mm	366711 14X37
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X23 mm	366711 10X23
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X28 mm	366711 10X28
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 14X32 mm	366711 14X32
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X26 mm	366711 8X26
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X30 mm	366711 12X30
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 10X33 mm	366711 10X33
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 12X25 mm	366711 12X25
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 125 Šířka×výška 8X31 mm	366711 8X31